

# TONOMETRE SANS CONTACT AVEC PACHYMETRIE

## TopaScope



- Mesure de la pression intra oculaire  
Jet d'air très doux
- Imprimante intégrée
- Interface utilisateur par écran tactile digital
- Pachymétrie
- Base de données intégrée
- Entièrement automatique, rapide et précis

## Quels sont les points forts du tonomètre sans contact avec pachymétrie TopaScope ?

D'utilisation rapide et simple le TopaScope est équipé d'un écran couleur tactile.

Entièrement automatique le TopaScope a un jet d'air très doux pour le confort du patient.

Le TopaScope vous accompagnera pour un examen oculaire rapide, fiable et efficace.

Suivi automatique 3D et mesure automatique avec une touche de la pression intraoculaire mesurée sans contact.

L'ensemble du test est effectué en cliquant sur l'écran tactile.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TONOMETRIE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Gamme de mesure               | 1 à 60 mmHg   |
| Réglage de la plage de mesure | Automatique / 30 mmHg / 60 mmHg                                   |
| Distance de travail           | 11 mm   |
| Mouvements de la tête optique | Avant / Arrière 40 mm<br>Gauche / Droite 70 mm<br>Haut / Bas 30mm |
| Débattement de la mentonnière | 70 mm   |
| Affichage                     | Ecran tactile de 10"  |
| Imprimante                    | intégrée  |



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PACHYMÉTRIE

|  |              |
|--|--------------|
| Gamme de mesure  | 400 à 800 µm |
| Source de lumière  | LED bleue    |
| Épaisseur cornéenne centrale (CCT) mesurée en utilisant la technologie Scheimpflug |              |



**R**  
**RODENSTOCK**